

## スタンドックス エクスプレスプレップワイプ U3000

特別な酸性の化学的性質をベースとしたスタンドックスエクスプレスプレップワイプ U3000 はそのまま使用可能で金属の前処理工程を非常に敏速かつ容易にします。

ワイプは後の塗装工程に対し付着性と腐食保護性の両方を提供します。



- むきだしの金属面の前処理用に処方されています。
- VOC エクストリームフィラーU7600 と VOC エクストリーム W.O.W. フィラーU7650 用に設計されています。
- すばやく簡単にワイプで作業ができます。
- 優れた付着性と腐食保護性を提供します。
- 混合製品のような製品の準備やポットライフが無く扱いやすい。
- 1枚のワイプで約 2 m<sup>2</sup>処理が可能で経済的。
- 2K 酸プライマーと比べフラッシュオフタイムを約 20-25 分短縮。
- クロムフリーで非常に低い VOC 含有量 (1.5%未満) で簡単に使い捨てが可能。

革命的なプレトリートメントワイプ



The Art of Refinishing.

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

# スタンドックス エクスプレスプレップワイブ U3000

## 製品の使用について



作業中は呼吸器系、皮膚および眼への炎症を避けるため、適切な防護服やマスク、安全メガネ等の保護具を必ずご使用ください。



研磨・脱脂クリーニングした鋼板。

研磨・脱脂クリーニングした亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板。

縦・横クロスに均一に十分塗布し、表面を最低 1 分間湿らせてください。これは化学反応を確実にするために必要です。

金属面にのみ使用してください。

同じワイブを異なる金属面で使用しないでください。



混合なし



ポットライフなし



VOC エクストリームフィラーU7600 みが適しています。

表面は乾燥してから 15 分以内にオーバーコートする必要があります。

## VOC規制

2004/42/II B (a II) (200) 14: この製品 (製品カテゴリー: II B (a II)) に対する欧州基準値は希釈済み塗料で VOC が最大 200g/L です。希釈済みでこの製品の VOC 含有量は最大 14g/L です。


「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

# スタンドックス エクスプレスプレップワイプ U3000

## 製品構成

スタンドックスエクスプレスプレップワイプ U3000

## 製品の混合



混合比率は、TDS を利用できます。

## 注意事項

- ・ スタンドックスエクスプレスプレップワイプ U3000 は凍結から保護する必要があります。  
ワイプが凍結した場合、それらはもとの状態には戻れない損傷で、再び使用することはできません。
- ・ 使用中は適切な保護具を使用してください。:防護服、安全メガネに加えて保護手袋が特に重要です。
- ・ 1K プライマー、酸プライマー、エポキシプライマーサフェーサー、ポリエステル製品での使用は推奨しません。(VOC エクストリームファイラー-U7600/ VOC エクストリーム W.O.W.ファイラー-U7650 に使用。)
- ・ ワイプを取り出した後は直ぐに容器の蓋をシールしてください。
- ・ 複数回使用する場合、密閉したビニール袋またはプラスチック容器で最長その日の間は保管できます。  
使用済みワイプは元の容器に戻さないでください。
- ・ 容器の底に液体が蓄積する場合は、容器を水平に転がして液体を再びワイプに吸収させてください。
- ・ 乾いたワイプは、使用できません。廃棄するか、再度湿らす必要があります。
- ・ 水系のスタンドックスエクスプレスプレップワイプ U3000 はクロムフリーです。
- ・ 1 枚で 2m<sup>2</sup> 迄使用できます。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」