



○ Gris pierre mat

**Finition mate - maintenant avec une inspiration supplémentaire.  
Découvrez Standocryl 2K Système Vernis Super Mat K9150  
et Standocryl 2K Système Vernis Satiné K9140**



# Être inspiré

## Faites correspondre pratiquement toutes les couleurs mates avec nos nouveaux vernis mats innovants.

### Meilleur système de sa catégorie.

Les couleurs et les effets trouvés sur les voitures modernes sont souvent inspirés par la nature. Les faire correspondre, en particulier sur les niveaux de brillant ultra-faibles, exige une véritable compétence d'un carrossier. Cela nécessite également les meilleurs produits de leur catégorie, comme notre système de vernis mat basé sur la dernière technologie innovante d'Axalta.

### Meilleure qualité. Choix plus large.


En plus de la plus large gamme de niveaux de brillant de l'industrie, le système offre également une manipulation facile et une application robuste pour les réparations d'élément, d'éléments multiples et les réparations complètes. Obtenez une très bonne reproductibilité et d'excellents résultats du premier coup. Des temps de séchage et d'évaporation définis permettent d'obtenir une surface mate homogène de qualité durable. Les réparations de véhicules mats sont désormais plus faciles à réaliser et sont plus économes en énergie que jamais.

### Le bon niveau de brillant à chaque fois.

Avec notre logiciel avancé de gestion numérique des couleurs Standwin iQ, le niveau de brillant est déjà recommandé avec la formule de couleur. Et notre spectrophotomètre Genius IQ vous aide à identifier rapidement et facilement la bonne couleur mate.



Mat Niveau 1



Mat Niveau 6

### IDENTIFIEZ LE NIVEAU DE BRILLANT IDÉAL POUR CHAQUE RÉPARATION DE COULEUR MATE

Application sur les bases mates hydrodiluable Standoblue/Standohyd Plus \*

	Mat Niveau 1 (degré de brillant 5-10)	Mat Niveau 2 (degré de brillant 11-15)	Mat Niveau 3 (degré de brillant 16-25)	Mat Niveau 4 (degré de brillant 26-35)	Mat Niveau 5 (degré de brillant 36-50)	Mat Niveau 6 (degré de brillant 51-65)
Standocryl 2K Système Vernis Super Mat K9150	80	65	45	40	20	0
Standocryl 2K Système Vernis Satiné K9140	20	35	55	60	80	100

\* À titre indicatif uniquement - veuillez consulter la fiche technique correspondante

Application sur bases mates solvantées Standox\* ou vernis existant poncé

	Mat Niveau 1 (degré de brillant 5-10)	Mat Niveau 2 (degré de brillant 11-15)	Mat Niveau 3 (degré de brillant 16-25)	Mat Niveau 4 (degré de brillant 26-35)	Mat Niveau 5 (degré de brillant 36-50)	Mat Niveau 6 (degré de brillant 51-65)
Standocryl 2K Système Vernis Super Mat K9150	100	70	50	45	30	10
Standocryl 2K Système Vernis Satiné K9140	0	30	50	55	70	90

\* À titre indicatif uniquement - veuillez consulter la fiche technique correspondante



### En savoir plus

Contactez votre représentant Standox pour plus d'informations ou rendez-vous sur [standox.com/fr/vernis-mat](https://standox.com/fr/vernis-mat)



Standex GmbH • Wuppertal • Germany